## Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# SZ 2563.300 Kunststoff-Flanschplatte

Stand: 19.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



# SZ 2563.300 - Kunststoff-Flanschplatte mit Membranen, für AX

Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen.

#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 2563.300
Produktbeschreibung	Kunststoff nur mit einer Spitze einstechen und Kabel durchziehen
Material	Kunststoff nach UL 94-V0
Farbe	Ähnlich RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Abmessung	Breite: 447 mm Tiefe: 149 mm
Passend für	Gehäusetyp: AX
Flanschplatte	Größe: 3
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66 bei sachgerechter Montage
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 12
Anzahl Kabeleinführungen und Ø (mm) minmax.	36 x 5-11 46 x 10-15 8 x 15-25 2 x 19-34 4 x 26-35 2 x 26-54
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.61
Bruttogewicht	0.63
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177935754

© Rittal 2025

#### Eigenschaften

E-Number Sweden	E3465290
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421

## Approbationen

Approbationen UL + C-UL - FTTA

© Rittal 2025 3