
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.




# SZ 2568.000
# Erdungsbänder

Stand: 13.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/at-de)

# SZ 2568.000 - Erdungsbänder

Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbindung mit einwandfreier Kontaktgabe: mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben, in der Länge optimiert und montagefertig.







## Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | SZ 2568.000 |
| Produktbeschreibung | Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbindung mit einwandfreier Kontaktgabe. |
| Nutzen | Mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben<br>In der Länge optimiert und montagefertig |
| Querschnitt | 16 mm² |
| Anschluss | M8 – M8 |
| Einbaumöglichkeiten | Anschlussmöglichkeiten AX: Tür/Deckel M8, Gehäuse M8, Montageplatte M8<br>Anschlussmöglichkeiten VX: Tür/Deckel M8, Gehäuse M8, Montageplatte M8, Seitenwand M8, Bodenblech M8 |
| Hinweis | Bitte beachten Sie die Montageanleitung oder Schutzleiterbroschüre des jeweiligen Schrank- oder Gehäusesystems. |
| Abmessung | Länge: 300 mm |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Nettogewicht | 0,27 kg |
| Bruttogewicht | 0,275 kg |

# Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ETIM 9 | EC000839 |
| ETIM 8 | EC000839 |
| ECLASS 8.0 | 27062302 |
| Produktbeschreibung | SZ Erdungsband, Anschluß: M8-M8, für Querschnitt 16 mm², L: 300 mm |