

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 2568.500 Erdungsbänder

Stand: 09.07.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SZ 2568.500 - Erdungsbänder

Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbinding mit einwandfreier Kontaktgabe: mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben, in der Länge optimiert und montagefertig.



Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr. | SZ 2568.500 |
| Produktbeschreibung | Für den Aufbau einer sicheren Erdungsverbinding mit einwandfreier Kontaktgabe. |
| Nutzen | Mit Ringkabelschuhen in M6 und M8 passend zu den Erdungsschrauben In der Länge optimiert und montagefertig |
| Querschnitt | 16 mm ² |
| Anschluss | M8 – M8 |
| Einbaumöglichkeiten | Anschlussmöglichkeiten AX: Tür/Deckel M8, Gehäuse M8, Montageplatte M8 Anschlussmöglichkeiten VX: Tür/Deckel M8, Gehäuse M8, Montageplatte M8, Seitenwand M8, Bodenblech M8 |
| Hinweis | Bitte beachten Sie die Montageanleitung oder Schutzleiterbroschüre des jeweiligen Schrank- oder Gehäusesystems. |
| Abmessung | Länge: 600 mm |
| Verpackungseinheit | 5 Stück |
| Nettogewicht | 0,515 kg |
| Bruttogewicht | 0,518 kg |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Zolltarifnummer | 85444290 |
| ETIM 9 | EC000839 |
| ETIM 8 | EC000839 |
| ECLASS 8.0 | 27062302 |
| Produktbeschreibung | SZ Erdungsband, Anschluss: M8-M8, für Querschnitt 16 mm ² , L: 600 mm |