

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AX 2572.100 Metall-Flanschplatte

Stand: 07.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2572.100 - Metall-Flanschplatte mit metrischer Vorprägung, für AX

Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AX 2572.100
Produktbeschreibung	Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen.
Material	Stahlblech
Farbe	RAL 7035
Hinweis	Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen
Anzahl metrischer Vorprägungen	6 x M16 4 x M20 10 x M25 2 x M32 2 x M40
Abmessung	Breite: 339 mm Tiefe: 149 mm
Passend für	Gehäusotyp: AX
Flanschplatte	Größe: 2
Schutzart IP nach EN 60 529	IP 66 bei sachgerechter Montage
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 12K
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,6 kg
Bruttogewicht	0,605 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	3 kg CO2 eq (Cat B)

Eigenschaften

Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert
Zolltarifnummer	73079100
ETIM 9	EC000211
ETIM 8	EC000211
ECLASS 8.0	27142421
Produktbeschreibung	SZ Metall-Flanschplatte, für AX, mit metrischer Vorprägung, BT: 339x149 mm, für Flanschplatten Größe 2

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL - FTTA
---------------	------------------