

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AX 2573.100 Metall-Flanschplatte

Stand: 06.04.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AX 2573.100 - Metall-Flanschplatte mit metrischer Vorprägung, für AX

Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen.

Eigenschaften

| | |
|--------------------------------|--|
| Artikel-Nr. | AX 2573.100 |
| Produktbeschreibung | Löcher für die Kabelverschraubungen einfach mit dem Schraubendreher durchschlagen. |
| Material | Stahlblech |
| Farbe | RAL 7035 |
| Hinweis | Die Zuordnung der Flanschplattengröße finden Sie bei den jeweiligen Gehäusen |
| Anzahl metrischer Vorprägungen | 4 x M12 4 x M16 7 x M20 15 x M25 2 x M32 2 x M40 |
| Abmessung | Breite: 447 mm Tiefe: 149 mm |
| Passend für | Gehäusotyp: AX |
| Flanschplatte | Größe: 3 |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 66 bei sachgerechter Montage |
| Type rating nach UL 50E | Type 1 Type 12K |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,81 kg |
| Bruttogewicht | 0,82 kg |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate) | 4,1 kg CO2 eq (Cat B) |

Eigenschaften

| | |
|------------------------|---|
| Hinweis zur PCF-Klasse | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert |
| Zolltarifnummer | 73079100 |
| ETIM 9 | EC000211 |
| ETIM 8 | EC000211 |
| ECLASS 8.0 | 27142421 |
| Produktbeschreibung | SZ Metall-Flanschplatte, für AX, mit metrischer Vorprägung, BT: 447x149 mm, für Flanschplatten Größe 3 |

Approbationen

| | |
|---------------|------------------|
| Approbationen | UL + C-UL - FTTA |
|---------------|------------------|