

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AX 2583.100

## Dichtrahmen, modular

Stand: 22.05.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 2583.100 - Dichtrahmen, modular

Zur universellen Verwendung an allen Flächen und Wänden, zur Einführung von vorkonfektionierten Kabeln und Leitungen mit Stecker. Anbau auch an 24- bzw. 16-polige Steckerverbinderausbrüche möglich.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AX 2583.100
Ausführung	Für 10 Dichteinsätze, klein
Produktbeschreibung	Zur universellen Verwendung an allen Flächen und Wänden, zur Einführung von vorkonfektionierten Kabeln und Leitungen mit Stecker. Anbau auch an 24- bzw. 16-polige Steckerverbinderausbrüche möglich.
Material	Kunststoff
Farbe	Schwarz
Lieferumfang	Dichtrahmen Verriegelungsrahmen
Erforderlicher Ausschnitt	113,5 x 46 mm (24-polig)
Abmessung	Breite: 153,08 mm Tiefe: 70,08 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 66
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,12 kg
Bruttogewicht	0,14 kg
Zolltarifnummer	39269097
ETIM 9	EC000441
ETIM 8	EC000441
ECLASS 8.0	27149109
Produktbeschreibung	SZ Dichtrahmen, modular, für 10 Dichteinsätze klein oder, für Steckverbinderausbrüche 24-polig

# Approbationen

---

Approbationen

UR + C-UR (recognized)