

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AX 2583.100

Dichtrahmen, modular

Stand: 13.02.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AX 2583.100 - Dichtrahmen, modular

Zur universellen Verwendung an allen Flächen und Wänden, zur Einführung von vorkonfektionierten Kabeln und Leitungen mit Stecker. Anbau auch an 24- bzw. 16-polige Steckerverbinderausbrüche möglich.

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|---|
| Artikel-Nr. | AX 2583.100 |
| Ausführung | Für 10 Dichteinsätze, klein |
| Produktbeschreibung | Zur universellen Verwendung an allen Flächen und Wänden, zur Einführung von vorkonfektionierten Kabeln und Leitungen mit Stecker. Anbau auch an 24- bzw. 16-polige Steckerverbinderausbrüche möglich. |
| Material | Kunststoff |
| Farbe | Schwarz |
| Lieferumfang | Dichtrahmen Verriegelungsrahmen |
| Erforderlicher Ausschnitt | 113,5 x 46 mm (24-polig) |
| Abmessung | Breite: 153,08 mm Tiefe: 70,08 mm |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 66 |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0.12 |
| Bruttogewicht | 0.14 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| EAN | 4028177939912 |
| ETIM 9 | EC000441 |
| ETIM 8 | EC000441 |
| ECLASS 8.0 | 27149109 |

Approbationen

Approbationen

UR + C-UR (recognized)