

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## FT 2735.530 Systemfenster

Stand: 12.05.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# FT 2735.530 - Systemfenster für VX, TS, VX SE

Zum Abdecken von Anzeige- und Bedieninstrumenten oder Ausbrüchen und Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten sowie unbefugtem Zugriff.



## Eigenschaften

|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr.         | FT 2735.530   |
| Ausführung          | 30-er Profil  |
| Produktbeschreibung | Zum Abdecken von Anzeige- und Bedieninstrumenten oder Ausbrüchen und Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten sowie unbefugtem Zugriff.   |
| Material            | Aluminium-Strangpressprofil mit Zink-Druckguss-Eckstücken und Einscheiben-Sicherheitsglas.  |
| Oberfläche          | Grundrahmen: pulverbeschichtet RAL 7035<br>Scharnier- und Verschluss-Profil: eloxiert, natur  |
| Vorteil Scheibe     | Aus Einscheiben-Sicherheitsglas: hohe Resistenz gegen Lösungsmittel und Kratzer, antistatisch, geringere Verletzungsgefahr bei Bruch.<br>Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A und/oder gegen Verschluss-System Ergoform-S (außer H=270 mm)<br>Scharnier mit 180°-Öffnungswinkel, leicht einzuhängen. |

# Eigenschaften

|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| Vorteil Rahmen                     | Leicht an der Tür anschraubbar durch angepasste Abmessungen (Türrohrrahmen als Bohrschablone nutzbar).<br>Einfach in der Höhe justierbar.<br>Stabilisiert den Türausschnitt.<br>Verdeckt die Schnittkante.<br>Es steht kein Schmutz auf der Dichtung, die Scheibe ist gegen Ausheben gesichert, beim Öffnen fällt kein Schmutz und es läuft keine Flüssigkeit hinter das Fenster.<br>Rahmenprofil in der Höhe 30 mm oder 60 mm |
| Schutzart IP nach EN 60 529        | IP 54  |
| Hinweis                            | Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A und/oder gegen Verschluss-System Ergoform-S (außer H=270 mm)<br>Für Außenaufstellung nicht geeignet  |
| Passend für                        | Gehäusotyp: VX<br>TS<br>VX SE<br>Breite: = 600 mm  |
| Abmessung                          | Breite: 500 mm<br>Höhe: 570 mm<br>Tiefe: 47 mm   |
| Sichtbare Fläche                   | Sichtfensterbreite: 363 mm<br>Sichtfensterhöhe: 498 mm   |
| Aufbautiefe für Komponenten (max.) | 33 mm  |
| Verpackungseinheit                 | 1 Stück  |
| Nettogewicht                       | 4,783 kg   |
| Bruttogewicht                      | 5,06 kg  |
| Zolltarifnummer                    | 76101000   |
| ETIM 9                             | EC002527   |
| ETIM 8                             | EC002527   |
| ECLASS 8.0                         | 27182301   |
| Produktbeschreibung                | FT Systemfenster, für VX, TS, VX SE, 30-er Profil, BHT: 500x570x47 mm, für B: 600 mm   |

# Approbationen

---

Zertifikate

Schutzart