


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



FT 2760.010

Sichtfenster

Stand: 08.02.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

FT 2760.010 - Sichtfenster für AX

Für Anbau an AX Gehäuse anstelle der Tür und an Flächen.



Eigenschaften

| | |
|-----------------------------|---|
| Artikel-Nr. | FT 2760.010 |
| Ausführung | 60-er Profil |
| Produktbeschreibung | Für Anbau an AX Gehäuse anstelle der Tür und an Flächen. |
| Material | Rahmen: Aluminium, natur eloxiert Glasscheibe: Acrylglas |
| Lieferumfang | Inkl. Kunststoff-Handgriff mit Sicherheits-Einsatz Nr. 3524 E |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 54 |
| Passend für Artikel-Nr. | 1039.000 1339.000 1009.000 |
| Passend für | Gehäusetyp: AX Breite: = 600 mm Höhe: = 380 mm |
| Abmessung | Breite: 597 mm Höhe: 377 mm Tiefe: 62 mm |
| Sichtbare Fläche | Sichtfensterbreite: 537 mm Sichtfensterhöhe: 317 mm |

Eigenschaften

| | |
|---------------------------------------|---------------|
| Aufbautiefe für Komponenten (max.) | 58 mm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 3.245 |
| Bruttogewicht | 3.3 |
| Zolltarifnummer | 76101000 |
| EAN | 4028177938571 |
| ETIM 9 | EC002527 |
| ETIM 8 | EC002527 |
| ECLASS 8.0 | 27182204 |