

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## FT 2793.560 Sichtfenster

Stand: 04.04.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# FT 2793.560 - Sichtfenster Edelstahl

Zum Abdecken von Anzeige- und Bedieninstrumenten oder Ausbrüchen und Schutz vor Schmutz und Flüssigkeiten sowie unbefugtem Zugriff. Material Edelstahl 1.4301 (AISI 304).



## Eigenschaften

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Artikel-Nr.                 | FT 2793.560  |
| Produktbeschreibung         | Serienmäßig ausgestattet mit innenliegenden 130°-Scharnieren und umlaufender Dichtung.   |
| Material                    | Edelstahl 1.4301 (AISI 304)<br>Einscheiben-Sicherheitsglas   |
| Lieferumfang                | Inkl. Befestigungsmaterial   |
| Schutzart IP nach EN 60 529 | IP 54  |
| Hinweis                     | Serienmäßiger Doppelbart-Verschluss-Einsatz, austauschbar gegen Verschluss-Einsätze 27 mm, Ausführung A und/oder gegen Verschluss-System Ergoform-S (außer H=270 mm) |
| Abmessung                   | Breite: 522 mm<br>Höhe: 600 mm<br>Tiefe: 38 mm   |
| Sichtbare Fläche            | Sichtfensterbreite: 408 mm<br>Sichtfensterhöhe: 543 mm   |

# Eigenschaften

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Aufbautiefe für Komponenten<br>(max.) | 31 mm  |
| Verpackungseinheit                    | 1 Stück  |
| Nettogewicht                          | 6,175 kg   |
| Bruttogewicht                         | 6,5 kg   |
| Zolltarifnummer                       | 76101000   |
| ETIM 9                                | EC002527   |
| ETIM 8                                | EC002527   |
| ECLASS 8.0                            | 27182204   |
| Produktbeschreibung                   | FT Sichtfenster, BHT: 522x600x38 mm, Edelstahl, 1.4301 |