

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3108.115

## Schalschränk-Innenlüfter

Stand: 08.02.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG


IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3108.115 - Schaltschrank-Innenlüfter

Zur Vermeidung von Wärmenestern innerhalb des Schaltschranks und zur Unterstützung der Luftführung aktiver Klimatisierungskomponenten



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3108.115
Produktbeschreibung	Zur Vermeidung von Wärmenestern und zur Unterstützung der Luftführung aktiver Schaltschrank-Klimatisierungskomponenten. In zwei Achsen verstellbar. Befestigung am Rahmenprofil. Kaskadierung mehrerer Lüfter durch Schnell-Klemmleiste möglich.
Lieferumfang	Komplett anschlussfertige Einheit mit Axialventilator Rastbare Schwenkvorrichtung Befestigungsmaterial
Bemessungsbetriebsspannung	115 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Nennleistung Pel	Bei 50 Hz: 19 W Bei 60 Hz: 18 W
Bemessungsstrom max.	Bei 50 Hz: 0,24 A Bei 60 Hz: 0,23 A
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.96
Bruttogewicht	1.136
Zolltarifnummer	84145915
EAN	4028177220492

# Eigenschaften

---

ETIM 9 EC000320

ETIM 8 EC000320

ECLASS 8.0 27180716

# Approbationen

---

Erklärungen

Konformitätserklärung