

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3173.120

Faltenfilter

Stand: 09.02.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SK 3173.120 - Faltenfilter für Filter- und Dachlüfter, Kühlgeräte und Chiller

Die hochwertige Faltenfiltertechnik ermöglicht gegenüber herkömmlichen Vliesfiltern eine deutliche Steigerung des Volumenstroms und damit eine Leistungssteigerung des Gerätes sowie Senkung des Energieverbrauchs. Zudem sorgen bessere Filtereigenschaften für weniger Staub im Schrank bzw. Gerät und durch die längeren Standzeiten lassen sich die Servicekosten deutlich reduzieren.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3173.120
Ausführung	für Filterlüfter/Austrittsfilter
Material	PET
Farbe	weiß
Hinweis	Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.
Passend für Artikel-Nr.	3243.xxx 3244.xxx 3245.xxx
Abmessung	Breite: 280 mm Höhe: 282 mm Tiefe: 21 mm
Filterklasse	nach DIN EN 779: G4 nach DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 70 %
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 54 bei Montage im Filter- & Dachlüfter/Austrittsfilter
Schutzart	Schutzart in Kombination mit Filterlüfter/Austrittsfilter 3245.xxx beträgt IP 51

Eigenschaften

Hinweis zur Artikel-Nr. Nicht geeignet für den Einsatz in EMV-Filterlüftern.

Verpackungseinheit 5 Stück

Nettogewicht 0.51

Bruttogewicht 0.52

Zolltarifnummer 56039390

EAN 4028177969131

ETIM 9 EC002513

ETIM 8 EC002513

ECLASS 8.0 27180706

Approbationen

Approbationen UR + C-UR (recognized)