

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3174.100 Vliesfiltermatte

Stand: 15.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SK 3174.100 - Vliesfiltermatte

Ersatzfiltermatten für Dachlüfter, Filterlüfter oder Thermoelectric Cooler zum effektiven Schutz der Schaltschrank-Komponenten vor Schmutz, Staub und Wasser.

Eigenschaften

| | |
|------------------------------|---|
| Artikel-Nr. | SK 3174.100 |
| Ausführung | für Dachlüfter |
| Produktbeschreibung | Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100 °C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438. Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur. Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm. |
| Material | Chemiefaser |
| Hinweis | Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet. |
| Passend für Artikel-Nr. | 3138.... 3139.... 3140.... |
| Abmessung | Breite: 264 mm Höhe: 95 mm Tiefe: 17 mm |
| Filterklasse | nach DIN EN 779: G3 |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55 bei Montage im Dachlüfter |
| Verpackungseinheit | 12 Stück |
| Nettogewicht | 0,012 kg |
| Bruttogewicht | 0,1 kg |
| Zolltarifnummer | 56039390 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |

Eigenschaften

Produktbeschreibung

SK Ersatzfiltermatte, für Dachlüfter, für SK 3138./3139./3140. BHT:
264 x 95 x 17 mm

Approbationen

Approbationen

CSA
UR + C-UR (recognized)