

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3238.080

Strahlwasserhaube

Stand: 05.02.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDEM L OH GROUP

# SK 3238.080 - Strahlwasserhaube zur Erhöhung der Schutzart

Insbesondere in den Einsatzbereichen der Lebensmittelindustrie vermeidet die Strahlwasserhaube das Eindringen von Nässe. Die Schutzart IP 56 wird in Verbindung mit dem Standard-Filter erreicht.



## Eigenschaften

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Artikel-Nr.                  | SK 3238.080   |
| Produktbeschreibung          | Für Filterlüfter und Austrittsfilter. Leichte Reinigung durch außenliegende, lebensmittelechte Silikondichtung. |
| Material                     | Edelstahl AISI304 - 1.4301 (V2A)<br>Silikon   |
| Passend für Artikel-Nr.      | 3238....  |
| Abmessung                    | Breite: 176 mm<br>Höhe: 245 mm<br>Tiefe: 55 mm  |
| Schutzart NEMA               | NEMA 1<br>NEMA 12<br>NEMA 3<br>NEMA 3R<br>NEMA 4<br>NEMA 4X   |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 56 bei Montage über Filterlüfter/Austrittsfilter mit Filtermatte   |
| Verpackungseinheit           | 1 Stück   |
| Nettogewicht                 | 1.4   |

## Eigenschaften

---

|                 |               |
|-----------------|---------------|
| Bruttogewicht   | 1.54          |
| Zolltarifnummer | 94039910      |
| EAN             | 4028177651685 |
| ETIM 9          | EC000744      |
| ETIM 8          | EC000744      |
| ECLASS 8.0      | 27182405      |

## Approbationen

---

|               |   |
|---------------|---|
| Approbationen | CSA<br>UL + C-UL - FTTA<br>UR + C-UR (recognized) |
| Zertifikate   | EAC   |