### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# SK 3238.200 Austrittsfilter

Stand: 25.11.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



#### SK 3238.200 - Austrittsfilter Standard

Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.



#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3238.200	
Produktbeschreibung	Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrankes jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.	
Material	ABS	
Farbe	RAL 7035	
Lieferumfang	Austrittsfilter Vliesfiltermatte	
Montageausschnitt	Ausbruch-Breite: 124 mm Ausbruch-Höhe: 124 mm	
Passend für Artikel-Nr.	SK 3238.1xx	
Abmessung	Breite: 148,5 mm Höhe: 148,5 mm Tiefe: 24 mm	
Schutzart NEMA	Type 1 mit Faltenfilter Type 12 mit Vliesfilter Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube	

© Rittal 2025

# Eigenschaften

Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 54 mit Vliesfilter/Faltenfilter
	IP 55 mit Faltenfilter und Absorbermatte
	IP 56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.17
Bruttogewicht	0.18
Zolltarifnummer	39269097
EAN	4028177651739
E-Number Sweden	E3404349
ETIM 9	EC002513
ETIM 8	EC002513
ECLASS 8.0	27180706

# Approbationen

Approbationen	CSA
	UL + C-UL - FTTA
	UR + C-UR (recognized)
Zertifikate	EAC
Erklärungen	Konformitätserklärung

© Rittal 2025 3