

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3239.208

Austrittsfilter

Stand: 15.01.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SK 3239.208 - Austrittsfilter Standard

Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrances jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.



Eigenschaften

| | |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr. | SK 3239.208 |
| Produktbeschreibung | Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschrances jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden. |
| Material | ABS |
| Farbe | RAL 9005 |
| Lieferumfang | Austrittsfilter Vliesfiltermatte |
| Montageausschnitt | Ausbruch-Breite: 177 mm Ausbruch-Höhe: 177 mm |
| Passend für Artikel-Nr. | SK 3239.1xx |
| Abmessung | Breite: 204 mm Höhe: 204 mm Tiefe: 24 mm |
| Schutzart NEMA | Type 12 mit Vliesfilter/Faltenfilter Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 54 mit Vliesfilter/Faltenfilter IP 55 mit Faltenfilter und Absorbermatte IP 56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube |

Eigenschaften

| | |
|--------------------|---------------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0.3 |
| Bruttogewicht | 0.4 |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| EAN | 4028177663497 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |

Approbationen

| | |
|---------------|---------------------------------------------------|
| Approbationen | UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| Zertifikate | EAC |
| Erklärungen | Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK |
