

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SK 3243.200 Austrittsfilter

Stand: 02.06.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



SK 3243.200 - Austrittsfilter Standard

Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschranks jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden.



Eigenschaften

| | |
|------------------------------|--|
| Artikel-Nr. | SK 3243.200 |
| Produktbeschreibung | Zur Belüftung durch Konvektion kann im unteren und oberen Bereich des Schaltschranks jeweils ein Austrittsfilter eingesetzt werden. |
| Material | ABS |
| Farbe | RAL 7035 |
| Lieferumfang | Austrittsfilter Vliesfiltermatte |
| Montageausschnitt | Ausbruch-Breite: 292 mm Ausbruch-Höhe: 292 mm |
| Passend für Artikel-Nr. | SK 3243.1xx/3243.5xx/3244.1xx/3244.5xx/3245.5xx |
| Abmessung | Breite: 323 mm Höhe: 323 mm Tiefe: 25 mm |
| Schutzart NEMA | Type 12 mit Vliesfilter/Faltenfilter Type 3 Type 3R Type 4 Type 4X mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube |
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 54 mit Vliesfilter/Faltenfilter IP 55 mit Faltenfilter und Absorbermatte IP 56 mit Vliesfilter/Faltenfilter und Strahlwasserhaube |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,737 kg |
| Bruttogewicht | 0,82 kg |
| Zolltarifnummer | 39269097 |
| ETIM 9 | EC002513 |
| ETIM 8 | EC002513 |
| ECLASS 8.0 | 27180706 |
| Produktbeschreibung | SK Austrittsfilter, Standard, BHT: 323 x 323 x 25 mm |

Approbationen

| | |
|---------------|---|
| Approbationen | CSA UL + C-UL - FTTA UR + C-UR (recognized) |
| Erklärungen | Konformitätserklärung |