

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3301.351 Anschlussschlauch

Stand: 12.05.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3301.351 - Anschlussschlauch

Flexibler und kürzbarer Anschlussschlauch inkl. beidseitiger Überwurfmutter zum Anschluss des LCPs/LCUs an eine feste Verrohrung.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	SK 3301.351
Produktbeschreibung	1 m langer, flexibler, druckfester und kürzbarer Anschlussschlauch inkl. beidseitiger Verschraubung mit 1" IG/flachdichtend mit Dichtung zum Anschluss des LCP an eine feste Verrohrung.
Länge	1 m
Wasseranschlüsse	G 1" IG
Verpackungseinheit	2 Stück
Nettogewicht	2,5 kg
Bruttogewicht	3,04 kg
Zolltarifnummer	84159000
ETIM 9	EC002515
ETIM 8	EC002515
ECLASS 8.0	27180712
Produktbeschreibung	SK Anschlussschlauch, für LCP Hybrid, flexibel, druckfest, kürzbar, L: 1 m, 1"IG

## Ausschreibungstext

Anschlussschlauch LCP hybrid CW  
10 kW/ 20 kW DN 25/ PN 16  
Art.-Nr.: 3301.351

Der Anschlussschlauch ist flexibel, druckfest und dient als Verbindung von der bauseits installierten Kaltwasser- Versorgung zum Kaltwasser Anschluss des LCP Hybrid 10kW/ 20kW. Der Anschlussschlauch verfügt

beidseitig über Verschraubungen mit 1" IG/flachdichtend mit Dichtung.  
Jeweils ein Verschraubungsteil ist mit einer Flanschklemme versehen,  
hier kann der Schlauch auf das benötigte Maß ab gelängt werden.

Technische Daten:

VE: 2 Stk

Länge: 1 m

DN: 25 x 6mm

PN: 16

min. Biegeradius: 150 mm