

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3301.390

## Abschottung vertikal

Stand: 01.06.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SK 3301.390 - Abschottung vertikal für TS IT

Zur Blockade des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene für Schrankhöhe 2000 mm.

## Eigenschaften

|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr.         | SK 3301.390  |
| Ausführung          | Einseitig selbstklebend  |
| Produktbeschreibung | Zur Schottung des Luftstroms links und rechts der 19"-Ebene für Schrankhöhe 2000 mm.   |
| Material            | Zell-PU-Schaum<br>Flammhemmend nach UL 94 (HF1)  |
| Farbe               | Anthrazit  |
| Abdichtung zwischen | Seitenwand und 19"-Ebene   |
| Abmessung           | Breite: 184 mm<br>Höhe: 1.910 mm<br>Tiefe: 84 mm   |
| Passend für         | Breite: 800 mm   |
| Verpackungseinheit  | 1 Stück  |
| Nettogewicht        | 0,818 kg   |
| Bruttogewicht       | 0,918 kg   |
| Zolltarifnummer     | 39269097   |
| ETIM 9              | EC002620   |
| ETIM 8              | EC002620   |
| ECLASS 8.0          | 27189261   |
| Produktbeschreibung | SK Abschottung vertikal, zwischen Seitenwand/LCP und 19"-Ebene, BHT: 184x1910x84 mm, Zell-PU-Schaum, einseitig selbstklebend |

## Ausschreibungstext

Schaumgummi dünn, 800 mm Rack, Abschottung  
vertikal für LCP

Zell-PU- Schaum, flammhemmend nach UL 94  
(HF1) zur Blockade des Luftstroms links  
und rechts der 19"-Ebene.  
Für Schrankbreite 800 mm.  
Länge 1900 mm, selbstklebend

VE = 1 St.