

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SK 3321.705 Vliesfiltermatte

Stand: 11.05.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# SK 3321.705 - Vliesfiltermatte

Ersatzfiltermatten für Dachlüfter, Filterlüfter oder Thermoelectric Cooler zum effektiven Schutz der Schaltschrank-Komponenten vor Schmutz, Staub und Wasser.

## Eigenschaften

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Artikel-Nr.             | SK 3321.705   |
| Ausführung              | für Filterlüfter  |
| Produktbeschreibung     | Aus Wirrfaservlies mit progressivem Aufbau. Temperaturbeständig bis 100 °C, selbstverlöschend Klasse F1 nach DIN 53 438.<br>Staubluftseite: offene Struktur. Reinluftseite: geschlossene Struktur.<br>Zuverlässige Ausfilterung nahezu aller Staubarten ab einer Korngröße von 10 µm. |
| Material                | Chemiefaser   |
| Hinweis                 | Leistungsdaten, Schutzart und Zulassungen der Geräte sind nur in Verbindung mit Original Rittal Filtermatten gewährleistet.   |
| Passend für Artikel-Nr. | 3237.2xx/3237.1xx   |
| Abmessung               | Breite: 89 mm<br>Höhe: 89 mm<br>Tiefe: 10 mm  |
| Filterklasse            | nach DIN EN 779: G2<br>nach DIN EN ISO 16890: ISO Coarse 50 %   |
| Verpackungseinheit      | 50 Stück  |
| Nettogewicht            | 0,1 kg  |
| Bruttogewicht           | 0,156 kg  |
| Zolltarifnummer         | 56039390  |
| ETIM 9                  | EC002513  |
| ETIM 8                  | EC002513  |
| ECLASS 8.0              | 27180706  |
| Produktbeschreibung     | SK Ersatzfiltermatte, für Filterlüfter, für SK 3237.... BHT: 89 x 89 x 10 mm  |