


# **Rittal – Das System.**

Schneller – besser – überall.



## HD 4000.012

## Hygienic Design

Stand: 07.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



# HD 4000.012 - Hygienic Design Kompakt-Schalschränke

## HD, eintürig

Gehäuselösung abgestimmt auf die Anforderungen der Nahrungs- und Genussmittelindustrie. Dach vorne um 30° geneigt. Dichtung durch blaue Einfärbung klar von Lebensmitteln zu unterscheiden.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	HD 4000.012
Ausführung	Dachneigung 30° nach vorne
Material	Gehäuse und Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Montageplatte: Stahlblech Verschluss-Einsatz HD: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
Lieferumfang	Gehäuse rundum geschlossen Tür mit eingesteckter Dichtung Türanschlag rechts, auf links wechselbar Montageplatte
Abmessung	Breite: 610 mm Höhe vorne: 810 mm Höhe hinten: 929 mm Tiefe: 210 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)	550 mm x 735 mm
Türöffnungswinkel	125°
IK-Code	IK08
Grundmaterial	Edelstahl
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 66 IP X9

# Eigenschaften

Schutzart NEMA	NEMA 1 NEMA 3 NEMA 3X NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12 NEMA 13
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 3 Type 3X Type 4 Type 4X Type 12 Type 13
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	30
Bruttogewicht	32
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177921436
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261