

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



SZ 4000.058 Aufsatz mit Schräge

Stand: 17.06.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

SZ 4000.058 - Aufsatz mit Schräge für VX

Zum Nachrüsten einzelner oder angereihter VX25 Schränke aus Stahlblech, lackiert mit größtmöglicher Öffnung an der Anreihstelle zum Nachbardach.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 4000.058
Produktbeschreibung	Zum Nachrüsten einzelner oder angereihter VX25 Schränke aus Stahlblech, lackiert mit größtmöglicher Öffnung an der Anreihstelle zum Nachbardach.
Technische Daten	Dachüberstand vorne: 8 mm
Material	Stahlblech
Oberfläche	pulverbeschichtet
Farbe	RAL 7035
Lieferumfang	Inkl. Befestigungsmaterial und Dichtungen
Abmessung	Höhe vorne: 35 mm
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 55
Schutzart NEMA	NEMA 12
Hinweis zur Artikel-Nr.	Bei Anfrage oder Bestellung bitte vollständigen Ausführungscode angeben. Lieferzeit auf Anfrage

Eigenschaften

Ausführungskennziffer	Dachneigung: 1 = 30° (EHEDG-Standard) oder 2 = 45° Schrankbreite: ... mm (max. 1200 mm) Schranktiefe: ... mm 1 = für VX Einzelschrank 2 = für angereihten VX Endschränk links (jeweils mit einer T-Profil-Dichtung und Verbindungszubehör) 3 = für angereihten VX Endschränk rechts (jeweils mit einer T-Profil-Dichtung und Verbindungszubehör) 4 = für angereihten VX Schränk mittig (jeweils mit einer T-Profil-Dichtung und Verbindungszubehör) Beispiel: 1 - 800 - 600 - 1 (Aufsatz mit Schräge mit 30° Dachneigung - Breite 800 mm - Tiefe 600 mm - für VX Einzelschrank)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2 kg
Bruttogewicht	2,1 kg
Zolltarifnummer	94039910
