### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# HD 4000.075 Feuerlöschgehäuse HD

Stand: 13.11.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



#### HD 4000.075 - Feuerlöschgehäuse HD

Wichtige Sicherheitseinrichtungen schnell erreichbar und hygienegerecht geschützt - das Feuerlöschgehäuse lässt sich direkt im Produktionsumfeld aufstellen

#### Eigenschaften

Artikel-Nr.	HD 4000.075
Produktbeschreibung	Dachneigung 3° nach vorne
Nutzen	Hygienische und strahlwassergeschützte Aufbewahrung von Feuerlöschern
	Zeit- und Kostenersparnis durch einfache und effektive
	Reinigungsmöglichkeiten
	Einfache Entnahme des Feuerlöschers mit einer Hand durch Knebelgriff
	Schnelle Bestandsprüfung durch die integrierte Sichttür
Material	Gehäuse und Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
	Griff und Verschluss: Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
	Sichtfenster: Polycarbonat
	Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
Oberfläche	Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 μm
	Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010)
Lieferumfang	Gehäuse rundum geschlossen
	Tür mit Sichtfenster und eingesteckter Dichtung
	Türanschlag wechselbar
	Knebelgriff mit 3-Punkt-Verschluss-System
Abmessung	Breite: 390 mm
	Höhe vorne: 840 mm
	Höhe hinten: 1.010 mm
	Tiefe: 300 mm
Sichtbare Fläche	Sichtfensterbreite: 170 mm
	Sichtfensterhöhe: 670 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	20
Bruttogewicht	22

© Rittal 2025

## Eigenschaften

Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177918948
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

© Rittal 2025 3