

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## HD 4000.075 Feuerlöschgehäuse HD

Stand: 22.05.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# HD 4000.075 - Feuerlöschgehäuse HD

Wichtige Sicherheitseinrichtungen schnell erreichbar und hygienegerecht geschützt - das Feuerlöschgehäuse lässt sich direkt im Produktionsumfeld aufstellen

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	HD 4000.075
Produktbeschreibung	Dachneigung 30° nach vorne
Nutzen	Hygienische und strahlwassergeschützte Aufbewahrung von Feuerlöschern Zeit- und Kostenersparnis durch einfache und effektive Reinigungsmöglichkeiten Einfache Entnahme des Feuerlöschers mit einer Hand durch Knebelgriff Schnelle Bestandsprüfung durch die integrierte Sichttür
Material	Gehäuse und Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Griff und Verschluss: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Sichtfenster: Polycarbonat Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600
Oberfläche	Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010)
Lieferumfang	Gehäuse rundum geschlossen Tür mit Sichtfenster und eingesteckter Dichtung Türanschlag wechselbar Knebelgriff mit 3-Punkt-Verschluss-System
Abmessung	Breite: 390 mm Höhe vorne: 840 mm Höhe hinten: 1.010 mm Tiefe: 300 mm
Sichtbare Fläche	Sichtfensterbreite: 170 mm Sichtfensterhöhe: 670 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	20 kg
Bruttogewicht	22 kg

# Eigenschaften

---

PCF/VE (Cradle-to-Gate)	70,94
Zolltarifnummer	94032080
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

---

# Approbationen

---

Erklärungen	PCF-Deklaration
-------------	-----------------