

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## HD 4000.200 Nivellierfüße HD

Stand: 19.06.2025 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# HD 4000.200 - Nivellierfüße HD

Nivellierfüße HD zur Minimierung von Reinigungszeiten durch abgedeckte und dauerhaft abgedichtete Gewinde und zum Ausgleich von Bodenneigungen bis zu einem Winkel von 10° durch flexible Fußplatte.

## Eigenschaften

|                    |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Best.-Nr.          | HD 4000.200                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Nutzen             | Minimierung von Reinigungszeiten durch komplett abgedeckte und dauerhaft abgedichtete Gewinde<br>Ausgleich von Bodenneigungen bis zu einem Winkel von 10° durch flexible Fußplatte<br>Anreihungen auch bei Bodenschrägen durch großen Nivellierbereich realisierbar |
| Material           | Edelstahl 1.4301 (AISI 304)                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lieferumfang       | Inkl. Befestigungsmaterial und Dichtungen                                                                                                                                                                                                                           |
| Belastbarkeit      | Max. 5000 N statisch je Nivellierfuß.                                                                                                                                                                                                                               |
| Abmessung          | Gewinde: M12                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Nivellierbereich   | 120 - 175 mm                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Verpackungseinheit | 4 Stück                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Nettogewicht       | 1.912                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Bruttogewicht      | 2.111                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Zolltarifnummer    | 73181900                                                                                                                                                                                                                                                            |
| EAN                | 4028177565715                                                                                                                                                                                                                                                       |
| ECLASS 8.0         | 27189263                                                                                                                                                                                                                                                            |

## Ausschreibungstext

Nivellierfuß im Hygienic Design

konstruktiv so gestaltet, dass eine Reinigung und

Desinfektion unter Einsparung von Zeit, Energie und Reinigungsmitteln wirkungsvoll durchgeführt und Produktionszeiten maximiert werden können.

#### Ausführung

bestehend aus einer Spindel mit integriertem Stellfuß, der eine erhöhte Standsicherheit durch eine einvulkanisierte Gummi-Stellfläche bietet.

Nivellierung über eine Hülse, die das Gewinde vollständig hygienerecht abdeckt und abdichtet. Geeignet zur Aufstellung von Schaltschränken. Ohne Bodenbefestigung.

#### Material

Edelstahl 1.4301 (AISI 304)

#### Oberfläche

Oberflächen-Rautiefe  $RA < 1,6 \mu m$ .

#### Konformitäten

Alle Dichtungen konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600

#### Technische Daten:

Nivellierbereich: 120 - 175 mm

Maximalbelastung: 5.000 N

Gewindespindel: M12 x 1,5

Fußdurchmesser: 60 mm

Neigungsausgleich: 10 °

#### Lieferumfang

Nivellierfuß und Dichtungen, Montageanleitung