

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## HD 4000.285

## Großschrank

Stand: 18.12.2025 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# HD 4000.285 - Großschrank HD

Der Großschrank HD ist die anreihbare Schranklösung für hygienisch sensible Bereiche, welche regelmäßigen Reinigungen unterzogen werden.



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	HD 4000.285
Material	Gehäuse und Tür: Edelstahl 1.4301 (AISI 304) Verschluss-Einsatz HD: Edelstahl 1.4404 (AISI 316L) Dichtung: Silikon, konform zu FDA-Richtlinie 21 CFR 177.2600 Montageplatte: Stahlblech
Oberfläche	Gehäuse und Tür: Strichschliff, Korn 400, Rautiefe < 0,8 µm Montageplatte: verzinkt Dichtung: blau eingefärbt (RAL 5010)
Lieferumfang	Schrankrahmen mit angeschweißtem Rückwand-Bodenblech Tür mit eingesteckter Dichtung Bei eintürigen Schränken Türanschlag rechts, auf links wechselbar Montageplatte Eingeschraubter Mittelsteg
Optionen	Untergestell HD mit Nivellierung
Abmessung	Breite: 1.200 mm Höhe: 1.800 mm Tiefe: 500 mm
Abmessungen Montageplatte (B x H)	1.099 mm x 1.696 mm
Türöffnungswinkel	125°
IK-Code	IK08

# Eigenschaften

Grundmaterial	Edelstahl 1.4301 (AISI 304)
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 66 IP X9
Schutzart NEMA	NEMA 4X
Type rating nach UL 50E	Type 1 Type 3R Type 4X Type 12
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	148
Bruttogewicht	149
Zolltarifnummer	94032080
EAN	4028177967960
ETIM 9	EC000261
ETIM 8	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

# Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------