

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4050.754 Aderendhülse

Stand: 09.05.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4050.754 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.754
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinkt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	hellblau
Länge	8 mm
AWG	24
Innendurchmesser	1,8 mm
Rittal Farbcode	Ja
Für Querschnitt	0,25 mm <sup>2</sup>
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen	AEH DIN 46228
Lieferform	lose
Verpackungseinheit	500 Stück
Nettogewicht	0,5 kg
Bruttogewicht	0,026 kg
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

# Eigenschaften

---

Produktbeschreibung

Aderendhülsen für manuelle Konfektionierung, 0.25 mm<sup>2</sup>, AWG 24, 8 mm, hellblau, lose, 500 Stück

# Approbationen

---

Approbationen

UL + C-UL (listed)  
UR