


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.769 Aderendhülse

Stand: 05.04.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4050.769 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

| | |
|-------------------------|--|
| Artikel-Nr. | AS 4050.769 |
| Produktbeschreibung | Mit Kunststoffkragen. |
| Technische Daten | Wärmebeständig bis 105 °C |
| Material | E-Cu, galvanisch verzinkt Kunststoffkragen: Polypropylen |
| Farbe | gelb |
| Länge | 8 mm |
| AWG | 18 |
| Innendurchmesser | 3 mm |
| Rittal Farbcode | Ja |
| Für Querschnitt | 1 mm ² |
| Hinweis | UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an. |
| Normen | AEH DIN 46228 |
| Passend für Artikel-Nr. | 4051.205 4051.210 4050.452 |
| Lieferform | lose |
| Verpackungseinheit | 500 Stück |
| Nettogewicht | 0,5 kg |
| Bruttogewicht | 0,049 kg |
| Zolltarifnummer | 85369010 |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|--|
| ETIM 9 | EC000005 |
| ETIM 8 | EC000005 |
| ECLASS 8.0 | 36659290 |
| Produktbeschreibung | Aderendhülsen für Drahtkonfektionierung, 1 mm ² , AWG 18, 8 mm, gelb, lose, 500 Stück |

Approbationen

| | |
|---------------|--------------------------|
| Approbationen | UL + C-UL (listed) UR |
|---------------|--------------------------|