



# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4050.770

Aderendhülse

Stand: 22.01.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

# AS 4050.770 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4050.770
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzинnt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	gelb
Länge	10 mm
AWG	18
Innendurchmesser	3 mm
Rittal Farbcode	Ja
Für Querschnitt	1 mm <sup>2</sup>
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen	AEH DIN 46228
Passend für Artikel-Nr.	4051.205 4051.210
Lieferform	lose
Verpackungseinheit	500 Stück
Nettогewicht	0.5
Bruttогewicht	0.058
Zolltarifnummer	85369010
EAN	4028177815735

## Eigenschaften

---

ETIM 9 EC000005

ETIM 8 EC000005

ECLASS 8.0 36659290

## Approbationen

---

Approbationen UL + C-UL (listed)  
UR