

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4051.542 Aderendhülse

Stand: 25.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4051.542 - Aderendhülse auf Gurt

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4051.542
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinkt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	gelb
Länge	8 mm
AWG	18
Innendurchmesser	3,5 mm
Rittal Farbcode	Ja
Für Querschnitt	1 mm ²
Multinorm	Ja
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten.
Lieferform	auf Gurt
Verpackungseinheit	4 000 Stück
Nettogewicht	4 kg
Bruttogewicht	0,568 kg
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Eigenschaften

Produktbeschreibung

Aderendhülsen 1,0 mm² x 8 mm AWG 18 Multinorm, V=4.000 Stk.
Farbe: gelb, Lieferform: auf Gurt (nach Rittal Farbcode), 1,0mm²

Approbationen

Approbationen

UL + C-UL (listed)