

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4051.602 Aderendhülse

Stand: 08.09.2026 (Quelle: www.rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4051.602 - Aderendhülse auf Gurt

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4051.602
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinkt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	gelb
Länge	10 mm
AWG	18
Innendurchmesser	3 mm
Rittal Farbcode	Ja
Für Querschnitt	1 mm ²
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten.
Normen	AEH DIN 46228
Lieferform	auf Gurt
Verpackungseinheit	5 000 Stück
Nettogewicht	5 kg
Bruttogewicht	0,72 kg
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

Eigenschaften

Produktbeschreibung	Aderendhülsen 1,0 mm ² x 10 mm AWG 18 VE=5.000 Stk. Farbe: gelb, Lieferform: auf Gurt (nach Rittal Farbcode)
---------------------	---

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)
---------------	--------------------