
Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4051.696
Aderendhülse

Stand: 22.11.2026 (Quelle: www.rittal.com/at-de)

AS 4051.696 - Aderendhülse auf Gurt

Mit Kunststoffkragen.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4051.696
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinnt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	grau
Länge	10 mm
AWG	18
Innendurchmesser	2,8 mm
Für Querschnitt	0,75 mm²
DIN Farbcode	Ja
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z. B. Crimpautomaten.
Normen	AEH DIN 46228
Lieferform	auf Gurt
Verpackungseinheit	5 000 Stück
Nettogewicht	5 kg
Zolltarifnummer	85369010
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290
Produktbeschreibung	Aderendhülsen 0,75 mm2 x 10 mm AWG 18 VE=5.000 Stk. Farbe: grau, Lieferform: auf Gurt (nach DIN Farbcode)

© Rittal 2026

Approbationen

Approbationen	UL + C-UL (listed)