# Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





# AS 4051.732 Aderendhülse

Stand: 18.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



#### AS 4051.732 - Aderendhülse lose

Mit Kunststoffkragen.

### Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4051.732
Produktbeschreibung	Mit Kunststoffkragen.
Technische Daten	Wärmebeständig bis 105 °C
Material	E-Cu, galvanisch verzinnt Kunststoffkragen: Polypropylen
Farbe	grün
Länge	18 mm
AWG	10
Innendurchmesser	6,3 mm
DIN Farbcode	Ja
Hinweis	UL-zertifiziert in Verbindung mit den entsprechenden Werkzeugen, wie z.B. Crimpautomaten. Für Ihre individuelle Beratung sprechen Sie bitte Ihren Rittal Fachberater an.
Normen	AEH DIN 46228
Lieferform	lose
Verpackungseinheit	100 Stück
Nettogewicht	0.1
Zolltarifnummer	85369010
EAN	4028177002029
ETIM 9	EC000005
ETIM 8	EC000005
ECLASS 8.0	36659290

© Rittal 2025

## Approbationen

Approbationen

UL + C-UL (listed)

UR

© Rittal 2025 3