

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4054.080 Crimpzange

Stand: 01.06.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4054.080 - Crimpzange für Flachsteckhülsen

Zur Verarbeitung nicht isolierter Flachsteckhülsen



## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4054.080
Ausführung	abgewinkelt
Produktbeschreibung	Zur Verarbeitung nicht isolierter Flachsteckhülsen.
Nutzen	Entriegelbare Zwangssperre Gekennzeichnete Gesenkstationen für das präzise Verarbeiten der entsprechenden Querschnitte
Material	Hochwertiger Spezial-Werkzeugstahl
Oberfläche	Matt, verchromt
Farbe	Griff: Anthrazit und Rittal Power Pink
Verpressung	B-Crimp
Abmessung	Breite: 18 mm Höhe: 59 mm Länge: 198 mm
AWG	26 - 16
Für Querschnitt	0,1 - 1,5 mm <sup>2</sup>
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0,433 kg
Bruttogewicht	0,443 kg
Zolltarifnummer	82032000

# Eigenschaften

---

ETIM 9	EC000168
ETIM 8	EC000168
ECLASS 8.0	21043811
Produktbeschreibung	Crimpzange 0,1 - 1,5 mm <sup>2</sup> , B-Crimp, für nicht isolierte Flachsteckhülsen 2,8, 4,8 und 6,3 mm

---