

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4055.070

# Hand-Hydraulikstanzen-Set M16 - M63

Stand: 03.04.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# AS 4055.070 - Hand-Hydraulikstanzen-Set M16 - M63

Hand-Hydraulikstanze im praktischen Set mit Blechlochern für Stahlblech. Maximal bearbeitbare Materialstärke 2 oder 3 mm.

## Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.070
Ausführung	Dieses Set enthält die Standardblechlocher M16 bis M63.
Produktbeschreibung	Hand-Hydraulikstanze im praktischen Set mit Blechlochern für Stahlblech. Maximal bearbeitbare Materialstärke 2 oder 3 mm.
Nutzen	Verlängerung der Werkzeugstandzeit durch eingebautes Überdruckventil Hydraulikstanzen, Lochstanzwerkzeuge und Zubehör für das Einbringen von Rund-, Quadrat- und Rechteckausbrüchen in Stahl und Edelstahl
Lieferumfang	Hand-Hydraulikstanze, gerade 7 Spalt-Blechlocher mit 3-fach Teilung Hydraulikschraube Ø 19 mm Hydraulikschraube Ø 9,5/19 mm HSS Vorbohrer Ø 10 mm Distanzbuchsensatz (3-teilig) Kunststoffkoffer
Bearbeitbares Material	Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm 3 mm 3 mm

# Eigenschaften

---

Ø-Locher	16,2 mm
	20,4 mm
	25,4 mm
	32,5 mm
	40,5 mm
	50,5 mm
	63,5 mm

---

Für Gewinde	M16
	M20
	M25
	M32
	M40
	M50
	M63

---

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

---

Nettogewicht	5,3 kg
--------------	--------

---

Bruttogewicht	5,34 kg
---------------	---------

---

Zolltarifnummer	82034000
-----------------	----------

---

ETIM 9	EC002121
--------	----------

---

ETIM 8	EC002121
--------	----------

---

ECLASS 8.0	21049046
------------	----------

---

Produktbeschreibung	Hand-Hydraulikstanzen Set, Gerade M16,20,25,32,40,50,63 mm, mit Koffer, 7 Blechlocher M 16 - M 63, inkl. Zubehör
---------------------	--