

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.125

Spalt-Blechlocher rund

Stand: 14.04.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.125 - Spalt-Blechlocher rund für Edelstahl, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Eigenschaften

| | |
|---|---|
| Artikel-Nr. | AS 4055.125 |
| Ausführung | Mit 3-fach Spaltung |
| Produktbeschreibung | Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze. |
| Lieferumfang | Matrize Stempel |
| Bearbeitbares Material | Edelstahl |
| Max. bearbeitbare Materialstärke Edelstahl | 2 mm |
| Ø-Locher | 25,4 mm |
| Für Gewinde | M25 |
| Hinweis | Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden |
| Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr. | 4055.665 |
| Zugschraube (Ø x L) | 11,1 x 60 mm |
| Hydraulik-Zugschraube Ø | 11,1 mm 19 cm |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 0,121 kg |
| Bruttogewicht | 0,142 kg |
| Zolltarifnummer | 82073010 |
| ETIM 9 | EC000156 |

Eigenschaften

| | |
|---------------------|---|
| ETIM 8 | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |
| Produktbeschreibung | Spalt-Blechlocher rund, für Material Edelstahl, M25, Ø-Locher 25,4 mm |
