

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.180

Spalt-Blechlocher-Set metrisch

Stand: 02.07.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.180 - Spalt-Blechlocher-Set metrisch für Edelstahl, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.180
Ausführung	Mit 3-fach Spaltung
Produktbeschreibung	Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
Lieferumfang	5 Matrizen 5 Stempel Kunststoffkoffer
Bearbeitbares Material	Edelstahl
Für Gewinde	M16 M20 M25 M32 M40
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
Passend für Hydraulikschraube Art.-Nr.	M16: 4.055.665 M20: 4.055.665 M25: 4.055.665 M32: 4.055.663 M40: 4.055.663
Passende Zugschraube mit Kugellager Art.-Nr.	M16: 4.055,632 M20: 4.055,632 M25: 4.055,632 M32: 4.055,633 M40: 4.055,634
Verpackungseinheit	1 Stück

Eigenschaften

Nettogewicht	0,849 kg
Bruttogewicht	1,098 kg
Zolltarifnummer	82073010
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21049047
Produktbeschreibung	Spalt-Blechlocher-Set metrisch, für Material Edelstahl, 5-teilig, M16/20/25/32/40