

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## AS 4055.261 Blechlocher rund

Stand: 21.12.2025 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# AS 4055.261 - Blechlocher rund für Stahlblech

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

## Eigenschaften

|                                                |                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Artikel-Nr.                                    | AS 4055.261                                                                                                                                        |
| Ausführung                                     | Mit 3 Schneidspitzen                                                                                                                               |
| Produktbeschreibung                            | Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.                    |
| Lieferumfang                                   | Matrize<br>Stempel<br>Zugschraube ohne Kugellager                                                                                                  |
| Bearbeitbares Material                         | Stahlblech                                                                                                                                         |
| Max. bearbeitbare Materialstärke<br>Stahlblech | 3 mm                                                                                                                                               |
| Ø-Locher                                       | 61,5 mm                                                                                                                                            |
| Hinweis                                        | Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden<br>Weitere Abmessungen, siehe Spalt-Blechlocher rund, Edelstahl |
| Passend für Hydraulikschraube<br>Best.-Nr.     | 4055.663                                                                                                                                           |
| Zugschraube (Ø x L)                            | 19 x 75 mm                                                                                                                                         |
| Hydraulik-Zugschraube Ø                        | 19 mm                                                                                                                                              |
| Verpackungseinheit                             | 1 Stück                                                                                                                                            |
| Nettogewicht                                   | 1.095                                                                                                                                              |
| Bruttogewicht                                  | 1.169                                                                                                                                              |
| Zolltarifnummer                                | 82073010                                                                                                                                           |
| EAN                                            | 4028177808379                                                                                                                                      |
| ETIM 9                                         | EC000156                                                                                                                                           |

# Eigenschaften

---

|            |          |
|------------|----------|
| ETIM 8     | EC000156 |
| ECLASS 8.0 | 21049047 |

---