

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.472 Blechlocher Sub-D

Stand: 20.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.472 - Blechlocher Sub-D für Stahlblech und Edelstahl

Zum Ausstanzen von rechteckigen Ausschnitten für Steckverbinder

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.472
Produktbeschreibung	Zum Ausstanzen von rechteckigen Ausschnitten für Steckverbinder. Die Bedienung des Blechlochers erfolgt mittels Schraubenschlüssel oder Hydraulikstanze.
Nutzen	Mit seitlichem Auswurf für das Abfallstück Kein Verklemmen der Matrize Als Zugbolzen werden verdrehsichere Achsen für Stempel und Matrize eingesetzt.
Lieferumfang	Matrize Stempel Zugbolzen Kontermutter Druckmutter mit Kugellager Adapter für Hydraulik Kunststoffkoffer
Bearbeitbares Material	Stahlblech Edelstahl
Max. bearbeitbare Materialstärke Edelstahl	1,25 mm
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	1,75 mm
□ Locher	41,9 x 11,3 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	0.605
Bruttogewicht	0.781
Zolltarifnummer	82073010

Eigenschaften

EAN	4028177808577
-----	---------------

ECLASS 8.0	21049047
------------	----------