

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.581

Spalt-Blechlocher-Set M12 bis M40

Stand: 25.06.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.581 - Spalt-Blechlocher-Set M12 bis M40 für Stahlblech, mit 3-fach Teilung

Zum Ausstanzen von runden Ausschnitten

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.581
Ausführung	Mit 3-fach Spaltung
Produktbeschreibung	
Lieferumfang	6 Matrizen 6 Stempel Zugschraube mit Kugellager Ø 6 x 40 mm Zugschraube mit Kugellager Ø 9,5 x 50 mm Zugschraube mit Kugellager Ø 19 x 55 mm HSS Vorbohrer Ø 10 mm 1 Dose Gleitpaste Kunststoffkoffer
Bearbeitbares Material	Stahlblech
Max. bearbeitbare Materialstärke Stahlblech	1,5 mm 2 mm 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm
Ø-Locher	12,5 mm 16,2 mm 20,4 mm 25,4 mm 32,5 mm 40,5 mm

Eigenschaften

Für Gewinde	M12 M16 M20 M25 M32 M40
Hinweis	Bei Bedienung mit Schraubenschlüssel sind Zugschrauben mit Kugellager zu verwenden
Passend für Hydraulikschraube Best.-Nr.	4055.660 4055.661 4055.661 4055.661 4055.663 4055.663
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2,2 kg
Bruttogewicht	2,256 kg
Zolltarifnummer	82073010
ETIM 9	EC002121
ETIM 8	EC002121
ECLASS 8.0	21044719
Produktbeschreibung	Spalt-Blechlocher-Set metrisch, für Material Stahlblech, 6-teilig, M12/16/20/25/32/40