

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.720 Elektrohydraulikpumpe

Stand: 30.05.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

AS 4055.720 - Elektrohydraulikpumpe

Die Elektrohydraulikpumpe dient dem Antrieb der Produkte der Produktreihe CW 120-S.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.720
Produktbeschreibung	Die Elektrohydraulikpumpe dient dem Antrieb der Produkte der Produktreihe CW 120-S.
Nennleistung	1,3 kW
Füllvolumen	3,2 l
Arbeitsvolumen	2,2 l
Förderleistung (max.)	1,1 l/min
Öl Typ	HLP 46
Bemessungsbetriebsspannung	230 V, 50 Hz
Nennstrom	5,65 A
Maschinenabmessungen	Breite: 400 mm Höhe: 325 mm Tiefe: 335 mm
Aufstellfläche	Breite: 402 mm Höhe: 342 mm Tiefe: 397 mm
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)	700 bar
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	32 kg
Bruttogewicht	34,5 kg

Eigenschaften

Zolltarifnummer	84138100
ETIM 9	EC011047
ETIM 8	EC011047
ECLASS 8.0	27301290
Produktbeschreibung	Elektrohydraulikpumpe passend für CW 120-S und Hydraulikzylinder

Approbationen

Erklärungen	Konformitätserklärung
-------------	-----------------------