Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





AS 4055.720 Elektrohydraulikpumpe

Stand: 02.11.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



AS 4055.720 - Elektrohydraulikpumpe

Die Elektrohydraulikpumpe dient dem Antrieb der Produkte der Produktreihe CW 120-S.

Eigenschaften

| Artikel-Nr. | AS 4055.720 |
|-----------------------------------|---|
| Produktbeschreibung | Die Elektrohydraulikpumpe dient dem Antrieb der Produkte der Produktreihe CW 120-S. |
| Nennleistung | 1,3 kW |
| Füllvolumen | 3,2 |
| Arbeitsvolumen | 2,2 |
| Förderleistung (max.) | 1,1 l/min |
| Öl Тур | HLP 46 |
| Bemessungsbetriebsspannung | 230 V, 50 Hz |
| Nennstrom | 5,65 A |
| Maschinenabmessungen | Breite: 400 mm Höhe: 325 mm Tiefe: 335 mm |
| Aufstellfläche | Breite: 402 mm Höhe: 342 mm Tiefe: 397 mm |
| Zulässiger Betriebsdruck (p max.) | 700 bar |
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
| Nettogewicht | 32 |
| Bruttogewicht | 34.5 |
| Zolltarifnummer | 84138100 |
| EAN | 4028177920644 |
| ETIM 9 | EC011047 |
| ETIM 8 | EC011047 |
| | |

© Rittal 2025

Eigenschaften

ECLASS 8.0

27301290

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung

© Rittal 2025

3