

Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



AS 4055.730 Elektrohydraulikpumpe

Stand: 05.04.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



AS 4055.730 - Elektrohydraulikpumpe

Die Elektrohydraulikpumpe dient dem Antrieb der Produkte der Produktreihe CW 120-S.

Eigenschaften

Artikel-Nr.	AS 4055.730
Produktbeschreibung	Die Elektrohydraulikpumpe dient dem Antrieb der Produkte der Produktreihe CW 120-S.
Nennleistung	1,1 kW
Füllvolumen	3,5 l
Arbeitsvolumen	2,2 l
Förderleistung (max.)	1,1 l/min
Öl Typ	HLP 46
Bemessungsbetriebsspannung	230 V, 50 Hz
Nennstrom	6,5 A
Maschinenabmessungen	Breite: 405 mm Höhe: 405 mm Tiefe: 310 mm
Aufstellfläche	Breite: 505 mm Höhe: 505 mm Tiefe: 497 mm
Zulässiger Betriebsdruck (p max.)	630 bar
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	32 kg
Bruttogewicht	34,5 kg
Zolltarifnummer	84135061
ECLASS 8.0	27301290

Approbationen

Erklärungen

Konformitätserklärung