Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





SZ 4139.300 Komfortleuchte

Stand: 22.11.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



SZ 4139.300 - Komfortleuchte

Versorgungsspannung: 100 - 240 V AC 50/60 Hz

Eigenschaften

Artikel-Nr.	SZ 4139.300
Ausführung	ohne Türpositionsschalter
Lieferumfang	Komfortleuchte
	Leuchtmittel
	Leuchtmittelabdeckung
	Inkl. Befestigungsmaterial
Nennleistung	30 W
Vorschaltgerät	Weitspannungs-EVG
Anschlussmöglichkeiten	Einspeisung über Steckverbinder
	Türpositionsschalter
	Durchgangsverdrahtung (Aufbau von Leuchtenreihen)
Leuchtmittel	Leuchtstofflampe, Sockel G13
Schutzklasse	I (Schutzleiter)
Schalter (Typ)	Integrierter Ein/Aus/Türpositionsschalter
Leuchtmittel-Abdeckung	Ja
Leuchten-Montageart	Verschrauben
Bemessungsstoßspannungsfestigke it Phase zu Erde	2000 V AC
Bemessungsstoßspannungsfestigke it Phase gegen Phase	1000 V AC
Bemessungsisolationsspannung	500 V DC/1s

© Rittal 2025

Eigenschaften

Einbaumöglichkeiten	TS Horizontalprofil vom Dachrahmen: direkt
	TS, SE Vertikalprofil: mit Adapter-Winkel TS
	SE Profile vorne und hinten vom Dachrahmen: mit Adapter-Winkel
	TS
	SE Profile seitlich vom Dachrahmen: direkt
	AE, CM, TP: mit Universalwinkel
	AE: mit Schiene für Innenausbau
Abmessung	Breite: 987 mm
	Höhe: 117 mm
	Tiefe: 50 mm
Betriebstemperaturbereich	-15 °C45 °C
Steckdosen	D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Lagertemperaturbereich	-20 °C70 °C
Bemessungsbetriebsspannung	100 V - 240 V, 1~, 50 Hz/60 Hz
Ausführung Steckdose	D, Schuko (Typ F, CEE 7/4)
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	2.15
Bruttogewicht	2.3
Zolltarifnummer	94054990
EAN	4028177092365
ECLASS 8.0	27189241

Approbationen

Konformitätserklärung	
Romonintatserklarung	
Konformitätserklärung LIK	
	Konformitätserklärung Konformitätserklärung UK

© Rittal 2025