

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## TS 4309.000 Montagesteg

Stand: 21.06.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# TS 4309.000 - Montagegesteg für VX, TS, VX SE, TP, AX

Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.



## Eigenschaften

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Artikel-Nr.                      | TS 4309.000  |
| Produktbeschreibung              | Zum einfachen Befestigen von Kabelkanälen, Kabelschlauch-Halter, Berührungsschutz-Abdeckungen, Türeinbauten, Kabelabfangung und -fixierung.                                  |
| Technische Daten                 | Lochung Ø 4,5 mm im 25 mm-Maßraster  |
| Material                         | Stahlblech   |
| Oberfläche                       | Verzinkt   |
| Lieferumfang                     | Inkl. Befestigungsmaterial   |
| Länge                            | 390 mm   |
| Passend für Türbreite            | 500 mm   |
| Einbaumöglichkeiten VX           | In Türbreite 500 mm  |
| Einbaumöglichkeiten VX SE        | In Türbreite 500 mm<br>In Schranktiefe 400 mm, auf der inneren Montageebene, in Verbindung mit der Adapterschiene für VX Kompatibilität                                      |
| Einbaumöglichkeiten AX           | In Türbreite 500 mm, mit 3-Punkt-Verschluss-System, in der Schlosstür<br>In Gehäusebreite 400 mm und in Gehäusehöhe 500 mm, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau AX |
| Einbaumöglichkeiten AX Edelstahl | In Gehäusebreite 400 mm<br>In Gehäusehöhe/-breite 500 mm   |

# Eigenschaften

|   |  |
|---|--|
| Einbaumöglichkeiten AX<br>Kunststoff        | In Türbreite 500 mm  |
| Einbaumöglichkeiten AX 3-teilig             | In Gehäusetiefe 573 mm   |
| Einbaumöglichkeiten TS                      | In Türbreite 500 mm<br>In Schrankbreite/-tiefe 400 mm, auf der inneren Montageebene  |
| Einbaumöglichkeiten TP                      | In Pultoberteile für 3-teiligen Aufbau, in die Höhe des<br>Gehäusedeckels, in Verbindung mit der Schiene für Innenausbau für<br>TP, Kompakt-Schaltschrank HD |
| Einbaumöglichkeiten VX Sockel,<br>Edelstahl | In Sockeltiefe 500 mm, in Verbindung mit Innensechsrund-<br>Schrauben M6 und Mutter M6   |
| Passend für                                 | Gehäusotyp: VX<br>TS<br>VX SE<br>TP<br>AX<br>AX Kunststoff<br>Wandgehäuse AX, 3-teilig<br>Breite/Tiefe: 400 mm   |
| Passend für                                 | Sockel-System VX, Edelstahl  |
| Verpackungseinheit                          | 20 Stück   |
| Nettogewicht                                | 3,78 kg  |
| Bruttogewicht                               | 4,1 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)                     | 18,68 kg CO2 eq (Cat B)  |
| Hinweis zur PCF-Klasse                      | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des<br>Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert                                       |
| Zolltarifnummer                             | 73269098   |
| ETIM 9                                      | EC002620   |
| ETIM 8                                      | EC002620   |
| ECLASS 8.0                                  | 27189261   |
| Produktbeschreibung                         | TS Montagesteg, für TS, VX SE, TP, AX für innere Montageebene: für<br>B/T: 400 mm, für Türbreite: 500 mm, L: 390 mm  |

# Approbationen

---

Erklärungen

PCF-Deklaration