

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



## SZ 4361.000

# System-Tragschienen

Stand: 22.05.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

# SZ 4361.000 - System-Tragschienen

Für schwere Einbauten wie z. B. Transformatoren. Hakenkopfschraube und Langloch in der Tragschiene ermöglichen jedes Befestigungsmaß.



## Eigenschaften

|                     |  |
|---------------------|--|
| Artikel-Nr.         | SZ 4361.000  |
| Produktbeschreibung | Für schwere Einbauten wie z. B. Transformatoren.<br>Hakenkopfschraube und Langloch in der Tragschiene ermöglichen jedes Befestigungsmaß.   |
| Material            | Stahlblech   |
| Oberfläche          | Verzinkt   |
| Lieferumfang        | 2 System-Tragschienen (45 x 25 mm)<br>4 Hakenkopfschrauben M12 x 60 mm<br>Befestigungsmaterial   |
| Einbaumöglichkeiten | Am vertikalen TS Schrankprofil über Aufrastmutter 8800.808 oder über Adapterschiene für VX Kompatibilität, in Höhe versetzt, über TS Montageschiene 25 x 38 mm<br>Am horizontalen VX SE Schrankprofil in der Breite unten und oben oder in der Tiefe unten und oben (ohne Montageplatte) über Aufrastmutter 8800.808<br>Am horizontalen TS Schrankprofil: in Breite, in Tiefe (ohne Montageplatte)<br>An Bodenausbauschiene für TP |
| Passend für         | Gehäusotyp: TS<br>Breite: = 600 mm   |
| Verpackungseinheit  | 2 Stück  |

# Eigenschaften

---

|                     |                                      |
|---------------------|--------------------------------------|
| Nettogewicht        | 2,816 kg                             |
| Bruttogewicht       | 3,2 kg                               |
| Zolltarifnummer     | 73269098                             |
| ETIM 9              | EC000293                             |
| ETIM 8              | EC001285                             |
| ECLASS 8.0          | 27189261                             |
| Produktbeschreibung | SZ System-Tragschiene, für B: 600 mm |

---