

# **Rittal – Das System.**

**Schneller – besser – überall.**



## **CM 5001.215**

### **Bodenblech**

Stand: 14.12.2025 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

# CM 5001.215 - Bodenblech für TP

Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden.

## Eigenschaften

|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr.         | CM 5001.215   |
| Produktbeschreibung | Potenzialausgleich über Befestigungselemente sowie Erdungspunkte sind vorhanden.  |
| Material            | Stahlblech  |
| Oberfläche          | Verzinkt  |
| Lieferumfang        | Inkl. Befestigungsmaterial  |
| Hinweis             | Für höhere Stabilität und universelle Kabeleinführung ist die Bodenöffnung bei Schrankbreite 1000, 1200 und 1600 mm in der Breite geteilt und kann unterschiedlich bestückt werden.<br>Die Kombination mehrerer Bodenblech-Module ist notwendig, um den Boden im TS IT komplett zu verschließen |
| Abmessung           | Tiefe: 100 mm   |
| Passend für         | Gehäusetyp: TS IT<br>TS<br>CM<br>TP<br>Breite: = 800 mm   |
| Verpackungseinheit  | 1 Stück   |
| Nettogewicht        | 1.079   |
| Bruttogewicht       | 1.18  |
| Zolltarifnummer     | 94039910  |
| EAN                 | 4028177523197   |
| E-Number Sweden     | E3404483  |
| ETIM 9              | EC002620  |
| ETIM 8              | EC002620  |
| ECLASS 8.0          | 27189261  |