


Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



VX 5301.315

Schottwand, einteilig, einschiebbar

Stand: 08.07.2026 (Quelle: rittal.com/at-de)



SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP

VX 5301.315 - Schottwand, einteilig, einschiebbar für VX IT

Schottwand für VX IT. Zum Einschub, hängend, zwischen zwei VX IT Schränken.



Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 5301.315
Produktbeschreibung	Zum Einschub, hängend, zwischen zwei angereihten Schränken. Mit jeweils einer Bohrung Ø 40 mm im linken und rechten Eckbereich zur Durchführung von Kabelsträngen, Rohrleitungen etc. Diese Bohrungen können mit den beiliegenden Abdeckkappen verschlossen werden.
Nutzen	Einfach einschiebbar
Material	Stahlblech, verzinkt
Lieferumfang	Schottwand 2 Abdeckkappen
Passend für	Gehäusetyp: VX IT Höhe: = 2.450 mm Tiefe: = 1.000 mm
Montagehinweis	Zum Einschub der Schottwand wird ein Anreihspalt von 3 mm benötigt
Hinweis	Anreihverbinder, außen, 3 mm verwenden Nicht einsetzbar in Kombination mit einer Anreihdichtung Evtl. vorhandene Dichtung muss vor Einbau entfernt werden
Schutzart IP nach IEC 60 529	IP 20 (bei montierten Abdeckkappen)
Verpackungseinheit	1 Stück

Eigenschaften

Zolltarifnummer	94039910
ETIM 9	EC002525
ECLASS 8.0	27189234
Produktbeschreibung	Schottwand, einteilig, einschiebbar für VX IT, hängend, zwischen zwei angereihten Schränken. Für Schrankhöhe: 2.450 mm, Für Schranktiefe: 1.000 mm, Stahlblech, verzinkt