
### Rittal - Das System.

Schneller - besser - überall.





VX 5301.347

# Bodenblech-Set, mehrteilig, geschlossen

Stand: 14.12.2025 (Quelle: rittal.com/at-de)



## VX 5301.347 - Bodenblech-Set, mehrteilig, geschlossen für VX IT

Mehrteiliges Bodenblech-Set bestehend aus geschlosssenen Bodenblech-Modulen und Schiebeblech zur Kabeleinführung.

### Eigenschaften

Artikel-Nr.	VX 5301.347
Produktbeschreibung	Mehrteiliges Bodenblech-Set bestehend aus geschlosssenen Bodenblech-Modulen und Schiebeblech zur Kabeleinführung. Das geschlossene Bodenblech-Modul, Tiefe 237,5 mm, kann optional gegen die Bodenblech-Modul-Varianten zur Kabeleinführung ausgetauscht werden.
Nutzen	Die Reihenfolge der Einzelmodule ist frei wählbar
Material	Stahlblech
Oberfläche	Verzinkt
Lieferumfang	Bodenblech-Set Dichtungsband Inkl. Befestigungsmaterial 4 Bodenblech-Module, geschlossen, Tiefe: 237,5 mm 1 Schiebeblech, Tiefe: 115 mm
Passend für	Gehäusetyp: VX IT Breite: = 800 mm Tiefe: = 1.200 mm
Verpackungseinheit	1 Stück
Nettogewicht	9.3
Bruttogewicht	9.76
PCF/VE (Cradle-to-Gate)	36,7 kg CO2 eq (Cat B)
Hinweis zur PCF-Klasse	Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklarier
Zolltarifnummer	94039910

© Rittal 2025 2

### Eigenschaften

EAN	4028177950993
ETIM 9	EC002620
ECLASS 8.0	27189261

© Rittal 2025 3