

# Rittal – Das System.

Schneller – besser – überall.



DK 5301.542

Stahlblechtür, einteilig geschlossen

Stand: 21.05.2026 (Quelle: [rittal.com/at-de](http://rittal.com/at-de))

SCHALTSCHRÄNKE

STROMVERTEILUNG

KLIMATISIERUNG

IT-INFRASTRUKTUR

SOFTWARE & SERVICE

FRIEDHELM LOH GROUP



# DK 5301.542 - Stahlblechtür, einteilig geschlossen für VX IT

Zum Austausch vorhandener Türen.



## Eigenschaften

|                     |   |
|---------------------|---|
| Artikel-Nr.         | DK 5301.542   |
| Produktbeschreibung | Zum Austausch vorhandener Türen.  |
| Material            | Stahlblech  |
| Oberfläche          | Lackiert  |
| Farbe               | Tür: RAL 7035<br>Komfortgriff VX: RAL 9005  |
| Lieferumfang        | Tür mit Komfortgriff für Profilhalbzylinder mit Sicherheitsschließung 3524 E<br>4 Scharniere 130°, innenliegend<br>Inkl. Befestigungsmaterial |
| Montagehinweis      | Für einen Türöffnungswinkel von 180° bei Anreihung wird ein 180°-Anreihescharnier benötigt  |
| Hinweis             | Türöffnungswinkel bei Einzelaufstellung max. 165°<br>Türöffnungswinkel bei Anreihung max. 110°  |

# Eigenschaften

|                              |   |
|------------------------------|---|
| Schutzart IP nach IEC 60 529 | IP 55   |
| Passend für                  | Gehäusotyp: VX IT<br>Breite: = 800 mm<br>Höhe: = 2.200 mm   |
| Verpackungseinheit           | 1 Stück   |
| Nettogewicht                 | 34,45 kg  |
| Bruttogewicht                | 35,4 kg   |
| PCF/VE (Cradle-to-Gate)      | 134,9 kg CO2 eq (Cat B)   |
| Hinweis zur PCF-Klasse       | Kategorie B: PCF-Wert (Cradle-to-Gate) auf Basis des Produktgewichts näherungsweise berechnet und selbst deklariert   |
| Zolltarifnummer              | 94039910  |
| ETIM 9                       | EC000747  |
| ECLASS 8.0                   | 27182204  |
| Produktbeschreibung          | Stahlblechtür, einteilig geschlossen für VX IT, Zum Austausch vorhandener Türen. Für Schrankbreite: 800 mm, Für Schrankhöhe: 2.200 mm, Stahlblech, Lackiert |